

Használati útmutató


Hűtött munkaasztalok, pultok

Gyártó: COLD s.j. / Lengyelország

Típusválaszték

G-015, G-020, G-021, G-025, G-030, G-035

G-215, G-220, G-221, G-235



Importálja és forgalmazza:



Vendi-Hungária Kft

Vendéglátóipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása
HU-7100 SZEKSZÁRD, Rákóczi u. 164.

Tel / Fax: (+36 74) - 51 00 53; - 51 00 54; - 41 92 52

E-mail : vendi.sz@axelero.hu

1. Felhasználás

A hűtő- pultok- és asztalok különböző ételek és italok tárolására, bemutatására és előkészítésére szolgálnak. Az ételek és italok alacsony hőmérsékleten vannak tárolva, hogy azok tökéletesen megőrizzék frissességüket, aromájukat, és illatukat.

A hűtött asztalok és pultok következő változatai kaphatóak a fogyasztók igényeinek megfelelően:

- Hűtött munkaasztal lengőajtókkal G-020, G-220
- Hűtött munkaasztal fiókokkal G-021, G-221
- Bár hűtőpult G-025
- Pizza hűtött munkaasztal G-030
- Italhűtő pult G-015, G-215
- Hűtött munkaasztal hűtött fedlappal G-035, G-235

Valamennyi pult és asztal méretei:

Hossz: (L) 900mm TO 2250mm

Szélesség: (W) 700mm

Magasság: (H) 850mm (1350 rászerezhető feltéttel)

2. Műszaki leírás

Ezek a készülékek éttermek, üzemi konyhák, üzletek stb. felszereléseként készültek nikkell és króm ötvözetű acélból a német DIN vagy a lengyel OH18N szabványnak megfelelően.

A munkafelület alatt tároló hűtőtér van kialakítva, mely önálló kompresszorral van felszerelve, hogy folyamatosan fenntartsa az alacsony hőmérsékletet a hűtőtérben. A hőmérséklet a digitális hőfokszabályozó segítségével módosítható. A készülék ventilációs hűtésű.

3. Műszaki adattábla

Készülék típusa és műszaki paraméterek	Készülék külső méretei (L x W x H) mm			
	900x700x850	1350x700x850	1800x700x850	2250x700x850
Hűtött munkaasztal	G 020-09... G 220-09...	G 020-13... G 220-13...	G 020-18... G 220-18...	G 020-22... G 220-22...
Hűtött munkaasztal fiókkal	G 021-09... G 221-09...	G 021-13... G 221-13...	G 021-18... G 221-18...	G 021-22... G 221-22...
Bár hűtőpult	G 025-09...	G 025-13...	G 025-18...	-
Italhűtő pult	-	G 015-13... G 215-13...	-	-
hűtött fedlappal hűtött munkaasztal	-	G 035-13... G 235-13...	-	-
Digitális vezérlőpanel	CAREL PJ32SOHOOK			
Hűtési hőmérséklet (°C)	0 / +15			
Hűtőközeg típusa	R 507			
Hálózati feszültség	230V 50Hz			
Max. áramerősség	16A			
Kondenzátor: Danfoss	FR 8,5 CLX NO	SC 10 CLX NO	SC 12 CLX NO	SC 15 CLX NO
Hűtési teljesítmény (W) 15C°-os párolgási hőmérsékleten	508	609	804	955
Energia felhasználás (feltét nélkül) (W)	400	600	700	800
Légűtés típusa	G – 01	G – 02	G – 02	G – 02

4. Üzembe helyezés

A készüléket helyezze vízszintbe. Ezt az állítható magasságú lábakkal könnyen megteheti. Ügyeljen arra, hogy más készülékek, berendezések ne akadályozzák a levegő szabad áramlást.

5. Elektromos csatlakoztatás

A készüléket egy különálló hálózatról működtesse, mely megfelel a műszaki adattáblában szereplő paramétereknek. Az üzembe helyezés Azonos ..

A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e. Ellenőrizze, hogy a készülék bekötése biztonságos és a hálózati csatlakozó előtt egy biztonsági kapcsolót felszereltek. Továbbá győződjön meg, hogy a felhasználót áramütés veszélye nem fenyegeti.

6. Működtetés

- Távolítsa el a védőfóliát
- A készülék felületeit tisztítsa meg nedves karcmentes ronggyal
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra és kapcsolja be a
- Állítsa be a kívánt hőmérsékletet
- Amint elérte a kellő hűtési hőmérsékletet (első kiolvasztása a hűtőnek) a készülék használatra készen áll. A berendezéseket automata leolvasztóval láttuk el, mely a gyári beállításnak megfelelően működik. A normál működést a vezérlőrendszere automatikusan memorizálja.
- A legjobb környezeti hőmérsékleti értékek: +16 - +25°C, páratartalom: max. 60%, megengedett maximum környezeti hőmérséklet: +10 - +30°C.

7. Karbantartás

- A készüléket enyhén tisztítószeres puha ronggyal tisztítsa.
- A hűtő kondenzátor szennyeződését legalább havonta kétszer ellenőrizze, és szükség esetén tisztítsa ki egy kefével vagy porszívóval.

8. Biztonságos működtetés

- A készülék beüzemelését csak szakember végezheti
- Bármilyen elektromos meghibásodás esetén azonnal áramtalanítsa a készüléket, és hívjon szakembert
- Ne próbáljon meg semmit megjavítani a készüléken, míg az nincs áramtalanítva
- A készülék működtetéséhez ne használjon földelés nélküli dugaszoló aljzatot.
- Minimum évente egyszer ellenőrizze, hogy a készülék áramütés védelme megfelelő-e
- A készülék nem eltávolítható kábellel és csatlakozóval van ellátva. Kérjük, a felhasználó győződjön meg arról, hogy a csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.
- Ha a kábel megsérülne, kérjük, hogy egy megegyező típusú helyettesítse
- Fontos, hogy a felhasználó pontosan ismerje a készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetésének módját
- Ne tisztítsa a készüléket közvetlen vízsugárral, a tisztításhoz egy puha nedves rongy is elegendő
- Kérjük, a készüléket csak az útmutató elején ismertetett célokra használják!

